

INCUBADOR CON AGITACIÓN DE GRAN CAPACIDAD



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncAg-2012R	*Velocidad de rotación: 50~300rpm *Rango de temp.: 4°C~60°C	Any SKU / Modelo
	BellIncAg-2012	*Velocidad de rotación: 50~300rpm *Rango de temp.: RT+5°C~60°C	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. Función de alarma visible y audible.
2. Unidad unishaft avanzada, bajos niveles de ruido.
3. Ocho programas auto compilados, con diferentes velocidades y ajustes de tiempo.
4. El estante de agitación está hecho de galvanoplastia de aluminio, anti moho y anti corrosión.
5. Accesorios opcionales: Lámpara UV, controlador de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.
6. Operación automática, detención automática, temporizador, monitor de tiempo, parámetros de memoria y función de recuperación.
7. Apagado automático del sistema cuando el motor se sobrecalienta y la temperatura está fuera de control.

Modelo	BellIncAg-2012	BellIncAg-2012R
Controlador	PID	
Monitor	LCD	
Modo de circulación	Convección forzada	
Modo de agitación	Agitación rotativa	
Modo de unidad	Unidad Unishaft	
Rango de temperatura	RT+5°C~60°C	4°C~60°C
Precisión de temperatura	±0.1°C	
Uniformidad de temperatura	±0.25°C	
Velocidad de rotación	50~300rpm	
Precisión de rotación	±1rpm	
Rango de agitación	Φ25mm	
Refrigerante	/	libre de CFC,R134A
Consumo de enfriamiento	/	200W
Consumo de calefacción	800W	
Rango de tiempo	0 ~500 horas	
Tamaño del estante de rotación	850*560mm	
Capacidad máxima	2000ml*12 o 1000ml*18 o 500ml*35 o 250ml*40	
Material interno	Acero inoxidable tipo espejo	
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterias	
Funciones de seguridad	Alarma visible y audible para temperaturas altas; Alarma para velocidades altas; protector de temperatura independiente; Protección de apagado cuando se abren las puertas; Protección contra fugas o exceso de corriente.	
Consumo	960W	1120W
Suministro de energía	AC110V/220V±10%,50/60HZ	
Tamaño interno(A*A*P)(mm)	870*550*395 (por unidad)	

Modelo	BellIncAg-2012	BellIncAg-2012R
Tamaño externo(A*A*P)(mm)	1300*910*980 (por unidad)	
Tamaño del empaque (W*D*H)(mm)	1400*1010*1130 (por unidad)	
Peso bruto (kg)	410 (por unidad)	

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO