



INCUBADOR CON AGITACIÓN TIPO VERTICAL (PUERTA SIMPLE Y DOBLE CAPA)



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncAgVert-2102C	*Velocidad de agitación: 40~300rpm *Rango de temp.: 4°C~ 60°C	Any SKU / Modelo
	BellIncAgVert-1102C	*Velocidad de agitación: 40~300rpm *Rango de temp.: RT+5°C~60°C	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. Alarma visible y audible
2. Función de recuperación cuando se apaga el sistema.
3. Modo de agitación suave, operación estable y confiable.
4. Controlador de motor y enfriamiento eficiente, bajo consumo de energía.
5. Ventana transparente y diseño de iluminación integrado conveniente para muestras de observación.
6. Accesorios opcionales: Lámpara UV, controlador de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.

Modelo	BellIncAgVert-1102C	BellIncAgVert-2102C
Controlador	PID	
Monitor	LCD	
Modo de circulación	Convección forzada	
Modo de agitación	Agitación rotativa	
Modo de control	Unidad Unishaft	
Velocidad de agitación	40~300rpm	
Precisión de agitación	±1rpm	
Rango de vibración	Φ25mm	
Rango de temperatura	RT+5°C~60°C	4°C~ 60°C
Precisión de temperatura	±0.1°C	
Uniformidad de temperatura	±1°C	
Rango de tiempo	0~500 horas	
Tamaño del estante de agitación	500*350mm	
Cantidad de estantes de agitación	2 piezas	
Capacidad máxima	1000ml*12or 500ml*24 or 250ml*30 or100ml*48 or50ml*48	
Capacidad estándar	500ml*12 ,250ml*15	
Material interno	Acero inoxidable	
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterias	
Refrigerante	/	Libre de CDC 134A
Consumo de enfriamiento	/	200W
Consumo de calefacción	500W	
Funciones de seguridad	Alarma visible y audible para temperaturas altas; Alarma para velocidades altas; protector de temperatura independiente; Protección de apagado cuando se abren las puertas; Protección contra fugas o exceso de corriente.	
Consumo	600W	830W
Suministro de energía	AC110V/220V±10%,50/60HZ	
Tamaño interno(A*A*P)(mm)	600*440*650	

Modelo	BellIncAgVert-1102C	BellIncAgVert-2102C
Tamaño externo(A*A*P)(mm)	700*600*1250	
Tamaño del empaque(A*A*P)(mm)	800*700*1400	
Peso bruto(kg)	200	235

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO