



INCUBADOR DE AGITACIÓN VERTICAL DE GRAN CAPACIDAD (PUERTA DOBLE Y DOBLE CAPA)



SKU: N / A | Categorías: [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncAgVert-2102	*Velocidad de rotación: 40~300rpm *Rango de temp.: 4°C~ 60°C	Any SKU / Modelo
	BellIncAgVert-1102	*Velocidad de rotación: 40~300rpm *Rango de temp.: RT+5°C~60°C	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Alarma visible y audible
2. Función de recuperación cuando se apaga el sistema.
3. Modo de agitación suave, operación estable y confiable.
4. Controlador de motor y enfriamiento eficiente, bajo consumo de energía.
5. Ventana transparente y diseño de iluminación integrado conveniente para muestras de observación.
6. Accesorios opcionales: Lámpara UV, controlador de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.

Modelo	BellIncAgVert-1102	BellIncAgVert-2102
Controlador	PID	
Monitor	LCD	
Modo de circulación	Convección forzada	
Modo de agitación	Agitación rotativa	
Modo de control	Unidad Unishaft	
Velocidad de rotación	40~300rpm	
Precisión de rotación	±1rpm	
Rango de vibración	Φ25mm	
Rango de temperatura	RT+5°C~60°C	4°C~ 60°C
Precisión del control de temperatura	±0.1°C	
Uniformidad de temperatura	±1°C	
Rango de tiempo	0~500 horas	
Tamaño del estante de agitación	734*464 mm	
Cantidad de estantes de agitación	2 piezas	
Capacidad máxima	1000ml*24 or 500ml*44 or 250ml*56 or100ml*104	
Capacidad estándar	500ml*22 ,250ml*28	
Material interno	Acero inoxidable	
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterias	
Refrigerante	/	Libre de CFC, 134A
Consumo de enfriamiento	/	230W
Consumo de calefacción	500W	
Funciones de seguridad	Alarma visible y audible para temperaturas altas; Alarma para velocidades altas; protector de temperatura independiente; Protección de apagado cuando se abren las puertas;	

Consumo

Modelo	BellIncAgVert-1102	BellIncAgVert-2102
Suministro de energía	Protección contra fugas o exceso de corriente. 930W AC110V/220V±10%,50/60HZ	1200W
Tamaño interno(A*A*P)(mm)	850*520*760	
Tamaño externo(A*A*P)(mm)	950*740*1400	
Tamaño del empaque(A*A*P)(mm)	1050*840*1550	
Peso bruto(kg)	200	235

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO