




## INCUBADOR TERMOSTÁTICO CON AGITACIÓN DE POCA CAPACIDAD



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BEIIIIncTermoAg-200B	*Velocidad de rotación: 30~400 rpm *Rango de temp.: 4°C~60°C	Any SKU / Modelo
	BEIIIIncTermoAg-100B	*Velocidad de rotación: 30~400 rpm *Rango de temp.: RT+5°C~60°C	Any SKU / Modelo
	BEIIIIncTermoAg-103B	*Velocidad de rotación: 30~400 rpm *Rango de temp.: RT+5°C~60°C	Any SKU / Modelo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

1. Modo de agitación suave, funcionamiento estable y confiable.
2. Alarma audible y visible para temperaturas altas, controlador PID.
3. Adopta un diseño único para asegurar que la cubierta del tanque pueda abrirse y cerrarse fácilmente.
4. Con las funciones de memoria y recuperación se evita un funcionamiento engorroso.
5. Pantalla LCD grande con luz de fondo, que puede mostrar tanto los parámetros de ajuste como los parámetros medidos
6. Con la ventana de vidrio templado puede observar completamente las condiciones de trabajo
7. Accesorios opcionales: Lámpara UV, control de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.

Modelo	BEIIIncTermoAg-103B	BEIIIncTermoAg-100B	BEIIIncTermoAg-200B
Controlador	PID		
Monitor	LCD		
Modo de circulación	convección forzada		
Modo de agitación	Agitación rotativa		
Modo de unidad	Unidad Unishaft		
Rango de temperatura	RT+5°C~60°C		4°C~60°C
Precisión de temperatura	±0.1°C		
Uniformidad de temperatura	±0.25°C		
Velocidad de rotación	30~400 rpm		
Precisión de rotación	±1rpm		
Rango de agitación	Φ25mm		
Refrigerante	/		Libre de CFC, R134a
Consumo de enfriamiento	/		118W
Consumo de calefacción	150W	400W	
Rango de tiempo	0 ~500 hours		
Tamaño del estante de agitación	260*260 mm	400*370mm	420*400 mm
Capacidad estándar	100ml*9	50ml*4, 100ml*4 250ml*3 500ml*3	50ml*5 100ml*5 250ml*4 500ml*3
Capacidad máxima	50ml*9 100ml*9 250ml*5	50ml*16 100ml*16 250ml*12 500ml*9	50ml*25 100ml*25 250ml*16 500ml*9

<b>Modelo</b>	<b>BEIIIncTermoAg-103B</b>	<b>BEIIIncTermoAg-100B</b>	<b>BEIIIncTermoAg-200B</b>
		1000ml*5	1000ml*9 2000ml*5
Material interno	Acero inoxidable tipo espejo		
Material externo	ABS		
Función de seguridad	Alarma visible y audible para temperaturas altas; Alarma para velocidades altas; protector de temperatura independiente; Protección de apagado cuando se abren las puertas; Protección contra fugas o exceso de corriente.		
Consumo	280W	490W	580W
Suministro de energía	AC110V/220V±10%,50/60HZ		
Tamaño interno (A*A*P)(mm)	360*340*280	410*450*300	460*500*350
Tamaño externo(A*A*P)(mm)	440*420*420	610*610*510	700*740*560
Tamaño del empaque (A*A*P)(mm)	570*570*590	710*710*660	800*840*710
Peso bruto(kg)	50	85	130

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO