

## INCUBADORA BIOQUÍMICA 800L BP-INCBIOQ-800L



- Controlador de temperatura programable
- Impresora incorporada
- Agujero de prueba de  $\Phi 25\text{mm}$  (50mm)
- Conector RS485/232
- Sistema de alarma inalámbrico (sistema de alarma SMS)

**SKU:** B-03-61-0400-0105 | **Categorías:** [Incubadoras de CO2 / Tri-gas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Compresor importado, control automático para frío y calor.
- Control por microprocesador con gran pantalla LCD, fácil manejo del menú y alta precisión.
- Cámara de acero inoxidable pulido, estantes móviles se pueden ajustar libremente, fácil para la limpieza.
- Equipado con toma de corriente y lámpara en el interior, fácil observación.
- Diseño de doble puerta, la puerta interior está hecha de vidrio templado para una fácil observación, diseño de sellado magnético para la puerta exterior, buen sellado.
- Conector RS485 para conectar el ordenador y la impresora, los datos de temperatura y tiempo se pueden mostrar en el ordenador e imprimir.
- Impresora externa registra los datos de temperatura y tiempo en tiempo real.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal (para calefacción).

Modelo	BP-IncBioQ-175L	BP-IncBioQ-275L	BP-IncBioQ-375L	BP-IncBioQ-475L	BP-IncBioQ-800L	BP-IncBioQ-1075L
Codigo SKU	B-03-61-0400-0101	B-03-61-0400-0102	B-03-61-0400-0103	B-03-61-0400-0104	B-03-61-0400-0105	B-03-61-0400-0106
Volumen de la cámara	175L	275L	375L	475L	800L	1075L
Rango de temperatura	-10~75 °C					
Resolución de la pantalla	0.1°C					
Estabilidad de temperatura	±0.5°C					
Uniformidad de temperatura	±1°C					
Rango de tiempo	0~99h59min					
Potencia nominal	300W	350W	450W	500W	800W	1000W
Refrigerante	R134a					
Alimentación	AC 220V±10%, 50Hz±2%					
Funcionamiento continuo	Funcionamiento continuo prolongado					
Tamaño exterior (An×P×Al)cm	61×62×150	74×71×157	75×75×173	86×75×182	113×93×198	101×90×224
Tamaño de la cámara (A×F×A) cm	45×42×93	58×51×93.5	59×55×116	70×55×125	96.5×61×137	95×70×160
Peso neto/bruto (kg)	75/115	85/128	93/137	105/147	175/240	205/290

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO