

INCUBADORA DE AGITACIÓN A TEMPERATURA CONSTANTE 50L BELL- INCAGITEMCON-50L



Pequeño equipo de cultivo por agitación a temperatura constante de sobremesa

SKU: B-01-29-0104-0301 | **Categorías:** [Incubadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gran pantalla LCD, muestra la temperatura, la velocidad, el tiempo de trabajo. Interfaz de operación de menú, fácil de operar.
- Microordenador de control de temperatura y frecuencia de oscilación con funciones de temporización, incorporado en la protección de apagado puede reanudar automáticamente el funcionamiento después de la alimentación.
- Único conducto de aire de circulación de brisa, Gran ventana de observación.
- Control de velocidad: Motor DC inteligente sin escobillas, alta precisión de velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad está fuera de control. Velocidad de arranque ajustable para evitar las salpicaduras de líquido del matraz.
- Con función de corte de la lámpara UV por la puerta abierta.
- Studio en la parte inferior a prueba de agua, derrames no afectará el funcionamiento normal de la máquina.

	Modelo	Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L
Código SKU		B-01-29-0104-0301	B-01-29-0104-0302
Modo de agitación			Oscilación del ciclotrón
	Amplitud		Φ20mm
	Resolución de temperatura		0.1°C
	Movimiento de temperatura		±0.1°C
Función	Uniformidad de temperatura		±1°C
	Rango de temperatura	RT+5~65°C	4 ~ 65 ° C
	Velocidad de rotación	30 ~ 300 rpm	30 ~ 300 rpm
	Precisión de velocidad rotativa		±1 rpm

Modelo	Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L	
Estructura	Material de la cámara	Espejo de acero inoxidable	
	Carcasa exterior	ABS	
	Material de la ventana de observación	Resina importada	
	Material de aislamiento térmico	Poliuretano	
	Sistema de refrigeración	No	Sí
	Refrigerante	No	R134a
	Calentador		Tubo calefactor de acero inoxidable
	Modo de conducción		Nivel de tres ejes
	Placa oscilante		Estante de alambre de resorte
	Modo de circulación de aire		Convección horizontal
	Potencia nominal	0,6 kW	0,8 kW
	Modo de control de temperatura		Control inteligente LCD PID
	Modo de control de ciclotrón		
	Modo de configuración		Cambios automáticos de dirección de rotación
Controlador	Modo de visualización temporal		Configuración del botón táctil
	Modo de visualización de velocidad		Pantalla LCD
	Temporizador		0 ~ 9999min
	Función de operación		Operación de valor fijo, función de temporización, conmutación automática bidireccional, parada automática inicio de parada rápida
	Sensor de temperatura		PT100
	Sensor de velocidad		Hoare
	Sistema de compuerta		Sí
	Función adicional		Corrección de desviación, teclas de menú bloqueadas, memoria de apagado
	Dispositivo de seguridad		Alarma de sobrettemperatura, menú bloqueado, sistema de compuerta, protección de apagado, protección de giro de enchufe

Modelo	Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L
Tamaño de la cámara interna (W * L * H) (mm)	455*380*290	560*390*320
Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	500*640*480	600*770*500
Tamaño del embalaje (W * L * H) (milímetro)	812*630*670	923*730*683
Tamaño del estante (milímetro)	380*320	480*315
Capacidad máxima del estante para una sola especificación (ml / pc)	100ml*16/250ml*9/500ml*4/1000ml*4	100ml*24/250ml*12/500ml*6/1000ml*6
Número de abrazaderas de matraz estándar (ml/pc)	250*8	250*12
Volumen interior	50L	70L
Soporte de carga de estantería	≤10kg/capa	≤15kg/capa
Capa de estantería	1	
Fuente de alimentación (50/60Hz)Clasificación de corriente	AC220V/2.5A	AC220V/3.5A
NW/GW (kg)	44/55	65/85

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO