

INCUBADORA DE AGITACIÓN DE SOBREMESA 220W BP-INCAGI-S220W



- Integrado con incubadora y agitador para ahorrar espacio y costes.
- Carcasa de ABS, cámara de acero inoxidable pulido.
- Gran pantalla LCD para visualizar la temperatura y la velocidad de agitación.
- Con función de memoria de datos de funcionamiento para eliminar el funcionamiento defectuoso.
- Memoria no volátil que guarda los ajustes durante un corte de corriente y reinicia automáticamente la unidad tal y como se programó originalmente una vez restablecida la corriente.
- Funcionamiento de parada automática al abrir la puerta. Resistente varilla de muelle neumático de fácil apertura y cierre.
- Motor DC sin escobillas, más estable y fiable.
- Equipado con protección contra fugas.

SKU: B-03-61-0500-0401 | **Categorías:** [Incubadoras de CO2 / Tri-gas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BP-IncAgi-S220W	BP-IncAgi-S320W	BP-IncAgi-S580W
Codigo SKU	B-03-61-0500-0401	B-03-61-0500-0402	B-03-61-0500-0403
Velocidad de agitación (rpm)		20-300	
Precisión de velocidad (rpm)		±1	
Amplitud de oscilación (mm)		Φ26	
Configuración estándar	100ml×9	50ml×4, 100ml×4 ,250ml×3, 500ml×3	50ml×5, 100ml×5 ,250ml×4, 500ml×3
Capacidad máxima	50ml×12,100ml×9	50ml×20 or 100ml×16 or 250ml×12 or 500ml×9	100ml×20 or 250ml×16 or 500ml×12 or 1000ml×5 or 2000ml×4
Tamaño de la bandeja (mm)	295×253	400×370	450×410
Rango de tiempo		1-9999min	
Rango de temperatura (°C)	RT+5~60	RT+5~60	4~60(Refrigeración)
Precisión de temperatura (°C)		±0.1	
Uniformidad de la temperatura (°C)		±1	
Pantalla		LCD	
Bandeja incluida		1	
Tamaño exterior(mm)	440×410×390	600×580×510	780×682×560
Tamaño del paquete (mm)	580×530×540	740×700×660	920×800×610
Peso neto/bruto (kg)	31/41	72/88	100/125
Volumen (mm)	320×295×190	440×405×270	480×450×320
Potencia nominal	220W	320W	580W
Fuente de alimentación		AC 220~240V, 50~60Hz	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO