

INCUBADORA DE BAÑO SECO MINI SERIE MIT100



Pantalla LCD. Es fácil de configurar y usar.

Tamaño reducido: las MiniT series son de tamaño personal que cabe en la palma de la mano.

SKU: B-01-29-0002-1102 | **Categorías:** [Incubadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [características](#)
- [Parámetros técnicos principales](#)

1. Pantalla LCD. Es fácil de configurar y usar.
2. Tamaño reducido: las MiniT sereis son de tamaño personal que cabe en la palma de la mano.
3. Visualización simultánea de tiempo real, temperatura
4. El ajuste de la deflexión de temperatura cumple con diferentes demandas
5. Señal acústica / parada después de que se complete el programa
6. Con alimentación DC12V o DC24V para una portabilidad total, señal de pitido / parada después de que se complete el programa
7. Los bloques de muestra de aleación de aluminio intercambiables brindan versatilidad y permiten una fácil limpieza y desinfección

Específico

Modelo	BE-BoIncBanSecMiT	BE-BoIncBanSecMiTC	BE-BoIncBanSecMiT100	BE-BoIncBanSecMiT100H
Código SKU	B-01-29-0002-1100	B-01-29-0002-1101	B-01-29-0002-1102	B-01-29-0002-1103
Rango de control de temperatura	RT. + 5 ° C 80 ° C	RT. + 5 ° C - 70 ° C	RT. + 5 ° C 100 ° C	RT. + 5 ° C 100 ° C
Rango de temporizador	1-999min o 1-999seg	1-999min o 1-999seg	1-999min o 1-999seg	1-999min o 1-999seg

Modelo	BE-BolncBanSecMiT	BE-BolncBanSecMiTC	BE-BolncBanSecMiT100	BE-BolncBanSecMiT100H
Precisión del control de temperatura	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C
Precisión de visualización	± 0,1°C	± 0,1°C	± 0,1°C	± 0,1°C
Tiempo de calentamiento (25° Cal máximo)	≤12min	≤20 minutos	≤15 minutos	≤15 minutos
Tiempo de enfriamiento (25 ° C a 0 ° C)	-	≤25min	-	-
Tapa calefactora	-	-	-	Tapa calefactora
Temperatura de la tapa ange	-	-	-	RT. + 5 ° C-100 ° C
Dimensiones (mm)	150 x 110 x 100 mm	162 x 110 x 140 mm	152 x 120 x 112 mm	152 x 120 x 112 mm
Peso	0,5 kg	0.1kg	0.8kg	0.9kg
Fuente de alimentación	DC 12V	DC 12V	24 V CC	24 V CC

Información sobre pedidos

No.	Código	Descripción
01	COMO-01130-00	Mini baño seco HMI T, DC12V, 40w
02	COMO-01170-00	Mini baño seco HMI T-C, DC12V, 60w
03	COMO-01150-00	Mini baño seco HMI T-100, DC24V, 40w
04	COMO-01160-00	HMI T-100H m III baño seco, DC24V, 50w
05	COMO-01220-00	Mini baño seco HMI T-H3 3 en 1
06	COMO-01230-00	HMI T-H2C 3 en 1 m III baño seco

Accesorios

No.	Código	Tipo	Descripción
01	Como-01131-01	A-HMIT	40x Tubos de 0,2 ml
02	Como-01131-02	B-HMIT	24 x Tubos de 0,5 ml
03	Como-01131-03	C-HMIT	15 x Tubos de 1,5 ml
04	Como-01131-04	RE-HMIT	15 x2.0tubos de ml
05	Como-01131-05	E-HMIT	8 x 12.5 x 12 bloque de cubetas de 5 ml
06	Como-01131-06	F-HMIT	4x Tubos de 15ml

No.	Código	Tipo	Descripción
07	Como-01131-07	G-HMIT	2x 50tubos de ml
08	COMO-01131-99		Puede personalizarse según la demanda del cliente.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO