


INCUBADORA DE CALEFACCIÓN PARA HOGAR BP-INCCAL-H200W



Parámetros técnicos:

- Temp. RT+ 5°C~66°C
- Temp. Fluctuación: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Temp. Uniformidad: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temp. Resolution: 0.1°C
- Power Supply: AC 220V, 50HZ

SKU: B-03-61-0300-0405 | **Categorías:** [Incubadoras de CO2 / Tri-gas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tipo de aire forzado horizontal y vertical, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable.
- Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores.
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma.
Mango anti-calor

| Model | Codigo SKU | Tamaño exterior (cm) | Tamaño de la cámara (cm) | Tamaño del envase (cm) | Estante | Potencia nominal (W) | Neto/Bruto (kg) |
|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| BP-IncCal-S450W | B-03-61-0300-0401 | 64×50×60 | 35×35×35 | 75×63×77 | 2 | 450 | 40/60 |
| BP-IncCal-S700W | B-03-61-0300-0402 | 73×53×69 | 45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 700 | 50/75 |
| BP-IncCal-S850W | B-03-61-0300-0403 | 78×69×80 | 50×50×55 | 90×76×98 | 2 | 850 | 75/110 |
| BP-IncCal-S1200W | B-03-61-0300-0404 | 88×73×95 | 60×60×70 | 100×86×110 | 2 | 1200 | 100/140 |
| BP-IncCal-H200W | B-03-61-0300-0405 | 38×42.5×45 | 23×32×25 | 45×50×54 | 2 | 200 | 16/18 |
| BP-IncCal-V150W | B-03-61-0300-0406 | 38×35×62 | 25×25×32 | 46×45×67 | 2 | 150 | 25/30 |
| BP-IncCal-V180W | B-03-61-0300-0407 | 43×40×65 | 30×30×35 | 51×50×70 | 2 | 180 | 28/34 |
| BP-IncCal-V250W | B-03-61-0300-0408 | 48×46×73 | 35×35×41 | 55×53×76 | 2 | 250 | 32/38 |
| BP-IncCal-V300W | B-03-61-0300-0409 | 53×50×83 | 40×40×50 | 68×58×85 | 2 | 300 | 45/55 |
| BP-IncCal-V450W | B-03-61-0300-0410 | 63×60×97 | 50×50×65 | 70×68×100 | 3 | 450 | 65/78 |
| BP-IncCal-V600W | B-03-61-0300-0411 | 73×70×107 | 60×60×75 | 80×78×120 | 3 | 600 | 88/105 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO