

## INCUBADORA DE CALEFACCIÓN SOBREMESA BP-INCCAL-S700W



### Parámetros técnicos:

- Temp. RT+ 5°C~66°C
- Temp. Fluctuación:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ .
- Temp. Uniformidad:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temp. Resolution:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- Power Supply: AC 220V, 50HZ

**SKU:** B-03-61-0300-0402 | **Categorías:** [Incubadoras de CO2 / Tri-gas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tipo de aire forzado horizontal y vertical, buena uniformidad de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización), preciso y fiable.
- Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores.
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que garantiza que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma.  
Mango anti-calor

Model	Codigo SKU	Tamaño exterior (cm)	Tamaño de la cámara (cm)	Tamaño del envase (cm)	Estante	Potencia nominal (W)	Neto/Bruto (kg)
BP-IncCal-S450W	B-03-61-0300-0401	64×50×60	35×35×35	75×63×77	2	450	40/60
BP-IncCal-S700W	B-03-61-0300-0402	73×53×69	45×40×45	85×66×86	2	700	50/75
BP-IncCal-S850W	B-03-61-0300-0403	78×69×80	50×50×55	90×76×98	2	850	75/110
BP-IncCal-S1200W	B-03-61-0300-0404	88×73×95	60×60×70	100×86×110	2	1200	100/140
BP-IncCal-H200W	B-03-61-0300-0405	38×42.5×45	23×32×25	45×50×54	2	200	16/18
BP-IncCal-V150W	B-03-61-0300-0406	38×35×62	25×25×32	46×45×67	2	150	25/30
BP-IncCal-V180W	B-03-61-0300-0407	43×40×65	30×30×35	51×50×70	2	180	28/34
BP-IncCal-V250W	B-03-61-0300-0408	48×46×73	35×35×41	55×53×76	2	250	32/38
BP-IncCal-V300W	B-03-61-0300-0409	53×50×83	40×40×50	68×58×85	2	300	45/55
BP-IncCal-V450W	B-03-61-0300-0410	63×60×97	50×50×65	70×68×100	3	450	65/78
BP-IncCal-V600W	B-03-61-0300-0411	73×70×107	60×60×75	80×78×120	3	600	88/105

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO