

## INDUSTRIAL EXPRESS - CHASIS PCI EXPRESS AE GRANDE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Chasis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

Nuestro chasis Industrial Express es la base ideal para un sistema AE construido para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de prueba más exigentes. Con la capacidad de albergar hasta 12 placas AE Express-8 de Physical Acoustics, el chasis Industrial Express puede admitir hasta 96 canales AE en una sola unidad.

El chasis Industrial Express ofrece todas las características que los usuarios esperan en una computadora cotidiana, incluida una CPU de alto rendimiento, conectividad USB y una unidad de CD / DVD ROM, junto con el sistema operativo Windows 7.

Sin embargo, el chasis va más allá de estas capacidades estándar, con sus 12 ranuras PCI Express para las tarjetas Express-8 de Physical Acoustics, los LED de impacto AE en el panel frontal y la compatibilidad de salida de audio AE opcional para la monitorización de AE mediante retroalimentación de sonido. Su diseño resistente de montaje en bastidor y el enfriamiento de la tarjeta de flujo continuo ayudan a garantizar un funcionamiento confiable en entornos industriales.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO