

## INTERRUPTOR DE GANANCIA SELECCIONABLE DE UN SOLO EXTREMO Y PREAMPLIFICADOR DIFERENCIAL 2/4/6



SKU: N / A | Categorías: [Preamplificadores de voltaje](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El 2/4/6 es un preamplificador de voltaje con rangos de ganancia seleccionables por interruptor de 20, 40 y 60 decibelios. El 0/2/4, junto con el 2/4/6, representan la serie premium de preamplificadores de Physical Acoustics, está diseñado para uso en laboratorio cuando la ganancia o el ancho de banda de frecuencia necesarios para la aplicación no se conocen de antemano. El preamplificador 2/4/6 está diseñado para usarse con todos los sistemas AE que reciben su alimentación a través de la señal de salida BNC. Funciona con sensores de un solo extremo o diferenciales. Los filtros enchufables brindan la flexibilidad para optimizar la selectividad del sensor y el rechazo de ruido. Estos filtros se suministran en las configuraciones Low Pass (LP), High Pass (HP) y Band Pass (BP), y ofrecen una pérdida de inserción constante para un fácil intercambio de filtros sin necesidad de recalibración.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO