

## IPP 902



### Microscopio de laboratorio polarizador

- Cabeza: Trinocular, 30 ° inclinado, 360 ° giratorio
- Ocular: WF10x / 22 mm
- Lente Bertrand: tipo abatible; centrable (para colonoscopia / artroscopia)
- Accesorio de polarización: filtro azul, filtro de análisis giratorio de 0 ° -90 °, deslizamiento en I (rojo de primera clase), deslizamiento de 1/4 I, cuña de cuarzo
- Muserola: 4 posiciones con mecanismo de centrado para todos los objetivos
- Objetivos: Para luz polarizada transmitida e incidente 5x / 0,15, 10x / 0,25, 20x / 0,40, 50x / 0,70
- Ampliaciones: 50x, 100x, 200x, 500x
- Sistema de enfoque: Coaxial grueso y fino.
- Etapa: 160 mm de diámetro; Rotación de 360 ° con botón de parada y Vernier de 0,1 °
- Condensador: 0,9 N.A., con diafragma iris, enfocable y centrable.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Polarización](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Con filtro polarizador giratorio (tipo abatible)
- Iluminación: Luz transmitida: Sistema XLED.
- Luz incidente: accesorio de polarización del sistema XLED con filtro polarizador, diafragma de apertura y diafragma de campo.
- Completo con cubierta de polvo

### Especificaciones Técnicas

N ° De Pedido	60 06
N ° De Modelo	IPP 902
Cabeza	Trinocular, inclinado 30 °, giratorio 360 °
Ocular	WF10x/22mm
Lente de Bertrand	Tipo abatible; centrable (para conoscopia / ortoscopia)
Accesorio polarizante	Filtro azul, filtro analizador giratorio de 0 ° -90 °, deslizamiento en I (rojo de primera clase), deslizamiento de 1/4 I, cuña de cuarzo
Muserola	4 posiciones con mecanismo de centrado para todos los objetivos
Objetivos	Para luz polarizada transmitida e incidente 5x / 0.15, 10x / 0.25, 20x / 0.40, 50x / 0.70
Ampliaciones	50x, 100x, 200x, 500x
Sistema de enfoque	Coaxial grueso y fino
Etapas	160 mm de diámetro; Rotación de 360 ° con botón de parada y Vernier de 0,1 °
Condensador	0,9 N.A., con diafragma iris, enfocable y centrable. Con filtro polarizador giratorio (tipo abatible)
Iluminación	Luz transmitida: sistema XLED.
Incidente de luz	Accesorio de polarización del sistema XLED con filtro polarizador incorporado, diafragma de apertura y diafragma de campo.
Guardapolvo	Si

### Accesorios

#### Accesorios opcionales para IPP 902

62 40	Cabezal binocular ergonómico 30 ° -60 °
62 42	Ocular WF15x / 16 mm
62 43	Micrómetro ocular EWF10x / 22mm
60 41	Corredera micrométrica 26x76mm. R: 1 mm, div: 0,01 mm
60 58	Objetivo acromático 60x
61 81	Filtro azul, 45 mm de diámetro
61 82	Filtro verde, 45 mm de diámetro
61 83	Filtro amarillo, 45 mm de diámetro
61 84	Filtro de vidrio esmerilado, 45 mm de diámetro
62 60	Ocular (par)
60 74	Adaptador de foto para Conjunto De Hardware
60 66	Kit de limpieza

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO