

**ISPK15IUC - SENSOR AE INTRÍNSECAMENTE SEGURO DE 150 KHZ CON
PREAMPLIFICADOR INTEGRAL DE BAJA POTENCIA**




SKU: N / A | **Categorías:** [Preamplificador integral](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES


ISPK15IUC - Sensor AE intrínsecamente seguro de 150 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Dibujo de esquema




ISPK15IUC - Sensor AE intrínsecamente seguro de 150 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Conexión de alimentación / señal



ISPK15IUC - Sensor AE intrínsecamente seguro de 150 kHz con preamplificador integral de baja potencia

Tabla de calibración



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

El ISPK15IUC es un sensor de emisión acústica resonante de frecuencia media con un cable integral. Está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca (IS) y puede funcionar en condiciones subacuáticas. El sensor cuenta con un preamplificador de bajo consumo y bajo ruido de 26 dB que puede conducir hasta 200 metros de cable. Los recubrimientos especiales de polímero en el sensor junto con un cable impermeable integral lo hacen 100% aislado y no conductor. El sensor se puede utilizar a profundidades de 1000 psi.

Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

Certifications:

Ex ia IIC T6, $-55^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$

Ex ia IIIC T85 $^{\circ}\text{C}$, $-55^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO