

**ISR6CA-HT - SENSOR AE INTRÍNSECAMENTE SEGURO DE 60 KHZ CON CABLE
COAXIAL INTEGRAL**




SKU: N / A | **Categorías:** [Intrínsecamente seguro](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES


ISR6CA-HT - Sensor AE intrínsecamente seguro de 60 kHz con cable coaxial integral

Dibujo de esquema



ISR6CA-HT - Sensor AE intrínsecamente seguro de 60 kHz con cable coaxial integral

Tabla de calibración



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

El sensor ISR6CA-HT es un sensor de emisión acústica resonante de frecuencia media con un cable integral. Está diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca (IS) e IP66 y puede funcionar a temperaturas muy altas de forma continua. Los revestimientos especiales de polímero en el sensor junto con un cable integral lo hacen 100% aislado y no conductor. El sensor se puede utilizar a temperaturas de 150 ° C.

Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

Certificaciones:

Ex ia IIC T4, $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 120\text{ ° C}$

Ex ia IIIC T135 ° C, $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 120\text{ ° C}$

Ex ia IIC T3, $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 150\text{ ° C}$

Ex ia IIIC T200 ° C, $-55\text{ ° C} \leq T_a \leq 150\text{ ° C}$

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO