

## JUEGO DE APARATOS DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO, SIMPLE, VERSIÓN DE PLACA CALIENTE, 220V 50HZ—H-1596.4F



**SKU:** H-1596.4F | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Punto de Ablandamiento ring and ball](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T53](#), [ASTM D36](#), [ASTM E28](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de un solo anillo y bola de punto de reblandecimiento, incluida la placa de cocción. Este conjunto puede ser usado para determinaciones simples tales como: asfaltos, campos, alquitranes y la mayoría de las resinas. Incluye placa eléctrica de 6 "x 6" como fuente de calor en lugar de un quemador de gas.

La placa de cocción proporciona una perilla de control de temperatura de fácil ajuste con escala graduada y pantalla LED. El rango de temperatura es: ambiente a 540 ° C (ambiente a 1004 ° F). Incluye vaso de precipitados, soporte, 1 anillo, gasa de alambre con centro de cerámica, abrazadera de termómetro, 1 anillo de hombro y vástago con bola de acero endurecido.

Ordene el termómetro de mercurio ASTM necesario localmente. La ley de Illinois nos prohíbe vender termómetros de mercurio.

Cumple con las normas: [ASTM D36](#), ASTM E28, AASHTO T53

- [Repuestos](#)
- [Normas](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-1575</a>	Anillo con hombro, latón (10 / pk)—H-1575
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-1580</a>	Esferas de acero, 3/8 " de diámetro (10 / pk)—H-1580
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-1588</a>	Guía de centrado de esferas
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-1602</a>	Ensamble de anillo y vástago, 16 " de largo—H-1602
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-8900</a>	Gancho de abrazadera—H-8900
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-8950</a>	Abrazadera de termómetro con 360 ° ajustable; muff, mandíbulas de bronce fosforoso, 3-1 / 2 "(89mm) de largo—H-8950
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-8980</a>	Abrazadera de termómetro similar al H-8950 pero mantiene el anillo H-1602, el vástago y el termómetro juntos—H-8980
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-21200</a>	Base y varilla (hierro fundido)
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-4911.100</a>	Vaso de vidrio / Alcance 100 ml
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-4943</a>	Placa caliente, 10 x 10, 120 v
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">H-25860</a>	Malla de alambre 4X4 con Centro de cerámica

[ASTM D36](#)

E28

AASHTO T53.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO