

JUEGO DE CONO DE ASENTAMIENTO ESTÁNDAR -H-3637



El conjunto de cono de asentamiento estándar le proporciona los componentes básicos de prueba de asentamiento en una configuración fácil de transportar. El diseño único de la base le permite combinar los componentes individuales en una unidad portátil de una sola pieza (ver foto). El conjunto estándar incluye nuestra placa base de aluminio fundido H-3636, cono de asentamiento H-3640 (acero estándar), varilla de compactación H-3651 con escala de 6 "en el mango y cinta métrica H-4901. La base incluye abrazaderas atornillables, que sujetan el cono de asentamiento de forma segura durante el llenado y el envarillado. El mango integral, unido a la base, se puede girar por encima de la muestra una vez que se ha retirado el cono y se utiliza como una guía para medir el asentamiento. El conjunto Slump Cone, estándar, admite las siguientes normas: ASTM C143, ASTM C143M, AASHTO T119, AASHTO BS1881, ASTM C31

SKU: H-3637 | **Categorías:** [Asentamiento](#), [Componentes de prueba de asentamiento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO BS1881](#), [AASHTO T119](#), [ASTM C143](#), [ASTM C143M](#), [ASTM C31](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[tabbed_section style="default" alignment="left"]

<input checked="" type="checkbox"/>	H-3725	Bandeja de asentamiento, galvanizado
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3650	Barra de apisonamiento (Puddling)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3640P	Cono de asentamiento, Plástico
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3640	Cono de asentamiento, Acero
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3639.8	Cepillo de creta a prueba de ácido, mango de 8"
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3639.20	Cepillo de creta a prueba de ácido, mango de 20"
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3800	Cepillo, mango de madera
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3760	Llana, acero forjado
<input checked="" type="checkbox"/>	H-3638	Embudo, Aluminio

- ASTM C143
- ASTM C143
- MAASHTO T119
- AASHTO BS1881
- ASTM C31

<input type="checkbox"/>	H-3636	Placa base, aluminio
<input type="checkbox"/>	H-3640	Cono de asentamiento, Acero
<input type="checkbox"/>	H-3651	Barra de compactación graduada

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO