

JUMBOMIX 3500 VW



SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puerta de cristal

- Robusto y preciso

JumboMix 3500 VP permite la homogeneización rápida y segura de muestras de gran tamaño sin riesgos de contaminación cruzada. Es un homogeneizador de alta resistencia y confiable. Para mejorar la precisión de la homogeneización, es equipado de palas ajustables que se adaptan a cualquier tipo de muestra.

Puerta de cristal

- Robusto y preciso

 [Folleto](#)  [Ficha técnica](#)

VENTAJAS

1. HOMOGENEIZACIÓN RÁPIDA DE MUESTRAS DE GRAN TAMAÑO CON EXTRACCIÓN BACTERIANA ÓPTIMA

- Pruebas de esterilidad de productos disponible
- Estudio de Trichinella en la carne
- Detección de productos fibrosos para la microbiología / química
- Mezcla de productos para las industrias (polvo, polímeros ...)
- Ideal para 0157H7 E-Coli
- Evaluación de riesgos en el agua potable mediante el análisis de partículas microscópicas
- Extracción de Cryptosporidium y Giardia parásitos (mezcla de fibras de agua y filtros)

2. PRECISIÓN

- Extracción óptima de bacterias
- Velocidad de homogeneización regulable (1.5 - 3 - 4.5 - 6 golpes por segundo)
- Tiempo de homogeneización regulable (1 segundo - 1 hora - count-down o infinito)
- Fuerza de homogeneización regulable : adaptado a cualquier tipo de muestra (PATENTADO)

3. FÁCIL DE UTILIZACIÓN

- Adaptado a cualquier tipo de muestra : fuerza de homogeneización regulable
- Pantalla digital multifunción : control fácil
- Side-by-side paddle stop: easy insertion of the bag
- Q-Tight® cerrada : no riesgos de fugas por arriba

4. FÁCIL DE LIMPIAR

- Piezas electronicas protegidas
- La puerta se abre completamente a 270° para facilitar el acceso a la cámara del homogeneizador
- Recipiente de seguridad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications of the model.

Scroll down for the comparison with other models of the range.


JumboMix® 3500 VW

Reference	032 230
Optimal blending volume	200-3500 mL
Blending time	from 1 s to 59 mn, count-down, ∞
Speed	variable 1.5 / 3 / 4.5 / 6 strokes/s
Window door	<input checked="" type="checkbox"/>
270° opening door	<input checked="" type="checkbox"/>
Security drip tray	<input checked="" type="checkbox"/>
Adjustable blending power (up to 22.6 kg thrust)	<input checked="" type="checkbox"/>
Blending power indicator	<input checked="" type="checkbox"/>
Digital screen	<input checked="" type="checkbox"/>
Q-Tight® anti-leak system	<input checked="" type="checkbox"/>
Side-by-side paddle stop	<input checked="" type="checkbox"/>
All stainless steel	<input checked="" type="checkbox"/>
Compact and ergonomic	<input checked="" type="checkbox"/>
Door weight	3.9 kg
Dimensions (w x d x h)	52 x 47 x 47 cm
Weight	56 kg
Power	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz
Life guarantee	Shock absorbers and window door
3 years guarantee (after registration)	<input checked="" type="checkbox"/>

- Delivered with: power cord, user's manual, security drip tray, free sterile packs of filter bags.

Comparison with other models of the range

JumboMix 3500 VP	JumboMix 3500 VW	JumboMix 3500 WarmMix	
Reference	031 230	032 230	033 230
Optimal blending volume	200-3500 mL		
Blending time	from 1 s to 59 mn, count-down, ∞		
Speed	variable 1.5 / 3 / 4.5 / 6 strokes/s		
Window door	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
270° opening door	<input checked="" type="checkbox"/>		
Security drip tray	in option	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adjustable blending power (up to 22.6 kg thrust)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Blending power indicator	<input checked="" type="checkbox"/>		
Digital screen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Q-Tight® anti-leak system	<input checked="" type="checkbox"/>		
Side-by-side paddle stop	<input checked="" type="checkbox"/>		
All stainless steel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Compact and ergonomic	<input checked="" type="checkbox"/>		
Regulated heating door	-		<input checked="" type="checkbox"/>
Door weight	6.9 kg	3.9 kg	6.1 kg

JumboMix 3500 VP	JumboMix 3500 VW	JumboMix 3500 WarmMix
Dimensions (w x d x h)	52 x 47 x 47 cm	63 x 50 x 47 cm
Weight	58 kg	63 kg
Power	100-127 V / 220-240 V 50-60 Hz	
Life guarantee	Shock absorbers and window door	
3 years guarantee (after registration)		

Certificado

Producto hecho para INTERSCIENCE por Interlab, empresa certificada ISO 9001.

ACCESORIOS

No picture

Drip tray

Ref. 036 000



JumboStand

Ref. 037 000

PRODUCTOS ASOCIADOS

- [BagFilter](#), bolsas de homogeneización
- [DiluFlow](#), diluidores
- [Scan](#), contadores de colonias
- [LabTools](#), accesorios de laboratorio
- [BagMixer Packs](#)>

DESCARGAS

[Please go to the Download section for :](#)

[High-definition photos](#) / [Illustrations](#) / [Videos](#) / [Scientific articles](#) / [Various marketing tools](#)

• FICHA TÉCNICAE

JumboMix



• FOLLETO

JumboMix



Accesorios JumboMix



[/col][[/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO