

## JUNTAS TÓRICAS, 2.8" (70MM)



**SKU:** HM-4182.28.0 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Preparación de muestra triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-4182.14 Juntas tóricas Juntas tóricas, 35 mm (1,4")
	HM-4182.15 Juntas tóricas Juntas tóricas, 38 mm (1,5")
	HM-4182.20 Juntas tóricas Juntas tóricas, 50 mm (2,0")
	HM-4182.28 Juntas tóricas Juntas tóricas, 70 mm (2,8")
	HM-4182.40 Juntas tóricas Juntas tóricas, 100 mm (4,0")
	HM-4182.60 Juntas tóricas Juntas tóricas, 150 mm (6,0")

### Juntas tóricas

Admite los siguientes estándares: [ASTM D4767](#), [ASTM D5084](#), [ASTM D6035](#), [ASTM D7181](#), [ASTM D2850](#)

Para sellar membranas contra el confinamiento de fluidos y muestras. Neopreno. 12/paquete

### Estándares

- ASTM D4767
- ASTM D5084
- ASTM D6035
- ASTM D7181
- ASTM D2850

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO