

K-100D - KIT DE PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO DE LUJO (DCP)



- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100D mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. Este kit tiene todos los componentes necesarios para un funcionamiento sostenido en áreas remotas.
- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100D mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. Este kit tiene todos los componentes necesarios para un funcionamiento sostenido en áreas remotas. Permite probar hasta 6 pies de profundidad o 2 metros dependiendo de las condiciones del suelo.
- **Características del kit de penetrómetro de cono dinámico:**
- incluyendo una varilla de transmisión de servicio pesado, lo suficientemente fuerte para ser utilizada en todo tipo de suelo. Tiene 100 conos desechables (producto n. ° K900) y dos adaptadores de cono (producto n. ° K800) para una extracción rápida y fácil del instrumento de suelos duros y seis puntas endurecidas (producto n. ° K700 / paquete K705-5) para suelos blandos. Este kit también incluye una varilla de transmisión de 12 pulgadas de largo para uso liviano (producto n. ° K1312) y 3 varillas de extensión para usar en suelos relativamente débiles que no contienen agregados mayores de 2 ". El martillo de doble masa de acero inoxidable y el maletín de transporte Pelican a prueba de golpes, con ruedas de transporte, son estándar con este kit.

SKU: K-100D | **Categorías:** [K-100 DCP Kits](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO