

## KIT DE PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO (DCP) MILITAR DELUXE K-100MD



- El kit K-100 MD DCP mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. Este kit viene con una varilla de transmisión de 37,75 ".
- El kit K-100 MD DCP mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. Este kit viene con una varilla de transmisión de 37,75 "(la profundidad de penetración real es de 36", (producto # K133775). Este kit es el preferido por las unidades militares desplegadas y en trabajos donde los puntos de reemplazo y adaptadores no están disponibles. La varilla de transmisión de 12 "(Producto n. ° K1712) con las tres varillas de extensión de 24 "(producto n. ° K1724) permiten que el instrumento avance a 6 pies. Viene con 100 conos desechables - 4 paquetes de 25 (producto n. ° 4218.9500) y tres adaptadores de cono (producto n. ° K800) para una extracción rápida y fácil del instrumento del suelo duro. Además, el kit incluye un martillo de doble masa de acero inoxidable y un estuche de transporte Pelican a prueba de aplastamiento (producto n. ° P-1750) con ruedas de transporte.
- Peso: 65 lbs
- Dimensión: 45 x 17 x 7 pulgadas

**SKU:** K-100MD | **Categorías:** [K-100 DCP Kits](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO