

## KH 210-A-RF TEMPERATURA / HUMEDAD / CORRIENTE / VOLTAJE / IMPULSO



El Registrador inalámbrico de datos de humedad y temperatura KH 210 RF viene con o sin pantalla de 2 líneas. También contiene un sensor interno y tiene 20,000 puntos de medición.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 20,000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Tecnología inalámbrica
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro
- 1 entrada para sonda externa



**SKU:** BELLKH 210-A-RF | **Categorías:** [Corriente](#), [Datalogger](#), [Humedad](#), [Impulsión](#), [Temperatura](#), [Voltaje](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO