

## KIGAZ 210 ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN



Flexible y preciso, KIGAZ 210 simplifica todas sus operaciones. Ofrece una gama de mediciones configurables de acuerdo con sus requisitos, y su sistema de navegación basado en iconos lo hace muy fácil de usar. Mide con precisión los principales datos de combustión para calderas domésticas de hasta 400 kW.

La gama de analizadores de gases de combustión de Kimo es ideal para controlar la eficiencia y limitar las emisiones de todo tipo de calderas.

- Hasta 3 sensores intercambiables: O<sub>2</sub> LV / CO-H<sub>2</sub> / NO / CH<sub>4</sub>
- Sensor de O<sub>2</sub> de larga duración y protección del sensor de CO por electroválvula
- 2 entradas de termopar K y longitudes de sonda intercambiables
- Auto-cero en la chimenea
- Impresora integrada, aplicación móvil y se suministra con certificado de calibración
- 15 combustibles programados y software LIGAZ-2 (LOGAZ-2 opcional)



**SKU:** BELLKIGAZ 210 | **Categorías:** [Analizador de gas](#), [Detección de gas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO