



## KIGAZ 310 ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN



El KIGAZ 310 es el más completo de la gama y se puede configurar según sus necesidades con cuatro sensores intercambiables. Mide con precisión los principales datos de combustión para calderas domésticas de hasta 400 kW.

La gama de analizadores de gases de combustión de Kimo es ideal para controlar la eficiencia y limitar las emisiones de todo tipo de calderas.

- Hasta 4 sensores intercambiables: O2LV / CO-H2 / NO / NO2 / SO2 / CH4
- Sensor de O2 de larga duración y dilución de CO hasta 5%
- 2 entradas de termopar K y longitudes de sonda intercambiables
- Auto-cero en la chimenea
- Impresora integrada, aplicación móvil y suministrado con certificado de calibración
- 15 combustibles programados y software LIGAZ-2 (LOGAZ-2 opcional)



**SKU:** BELLKIGAZ 310 | **Categorías:** [Analizador de gas](#), [Detección de gas](#) |



## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO