

## KIGAZ 80 ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN



Con un diseño ligero y compacto, KIGAZ 80 ofrece todas las funciones necesarias para medir con precisión los principales datos de combustión de calderas domésticas de hasta 400 kW.

La gama de analizadores de gases de combustión de Kimo es ideal para controlar la eficiencia y limitar las emisiones de todo tipo de calderas.

- Sensores intercambiables O<sub>2</sub> / CO-H<sub>2</sub>
- 15 combustibles programados y software LIGAZ-2
- 1 entrada de termopar K
- Protección del sensor por parada de la bomba
- 2 memoria Go (100 000 mediciones)
- Aplicación móvil, opción de impresora remota y se suministra con certificado de calibración



**SKU:** BELLKIGAZ 80 | **Categorías:** [Analizador de gas](#), [Detección de gas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO