

## KIT DE ALIMENTACIÓN DE CA



**SKU:** KITCA | **Categorías:** [Accesorios de Medidor de Espesor](#), [Ensayos no destructivos](#), [Medidor de Espesor](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- Usado para funcionamiento continuo o carga de batería
- Este kit suministra varias soluciones de alimentación alternativas para su PosiTector que funciona con batería. Permiten que el medidor funcione continuamente sin la necesidad de baterías.
- Use el cable solo para conectar un PosiTector al puerto USB incorporado de su PC que actúa como una fuente de alimentación continua. O conecte el cable al adaptador de corriente incluido que se conecta a cualquier tomacorriente de pared de CA, 110 o 220V.
- Se incluye una selección de enchufes eléctricos que son capaces de tratar con los puntos de venta de la mayoría de los países.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO