

## KIT DE BARRENA DE SUELO, 5/8" ROSCADO KIT DE BARRENA DE SUELO, ROSCADO, 3.25" CON (4) 4 FT. EXTENSIONES - H-4419.34



### Kit de barrena de suelo, rosca de 5/8"

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D1452](#)

Estos kits de barrena de suelo son configuraciones completas y compactas para barrenar a profundidades de 12' o 16'. Los kits de barrena de suelo incluyen (1) barrena regular y (1) barrena de lodo, (4) extensiones, un mango cruzado recubierto de goma de 18" y un estuche de transporte flexible de lona de polietileno para facilitar el transporte y el almacenamiento. Estos se suministran con conexiones roscadas de 5/8" de conexión rápida.

**SKU:** H-4419.34 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Kits](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-4419.23**

Kit de Barrena de Suelo, 5/8" Roscado Kit de Barrena de Suelo, Roscado, 2.25" con (4) 3 ft. Extensiones



### **H-4419.24**

Kit de Barrena de Suelo, 5/8" Roscado Kit de Barrena de Suelo, Roscado, 2.25" con (4) 4 ft. Extensiones



### **H-4419.33**

Kit de Barrena de Suelo, 5/8" Roscado Kit de Barrena de Suelo, Roscado, 3.25" con (4) 3 ft. Extensiones



### **H-4419.34**

Kit de Barrena de Suelo, 5/8" Roscado Kit de Barrena de Suelo, Roscado, 3.25" con (4) 4 ft. Extensiones

## Código del Producto

H-4419.34

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO