

## KIT DE CALIBRACIÓN DEL PROBADOR SPEEDY® -H-4965A



**SKU:** H-4965A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Humedad, suelos in situ](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una unidad autónoma diseñada para permitir que un operador verifique la precisión del medidor de humedad Speedy . La unidad se compone de un dial maestro, una bomba de aire integrada, conexiones de control y herramientas para verificar la precisión y las fugas de presión, con instrucciones para recalibraciones simples. Incluye estuche.

El kit de calibración del medidor Speedy® admite las siguientes normas: [ASTM D4944](#), AASHTOT217

- [Normas](#)

[ASTM D4944](#)

AASHTOT217

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO