

KIT DE DETERMINACIÓN DE FUERZA PARA DUCTILÓMETROS -HA-1063



SKU: HA-1063 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ductilidad](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este kit de determinación de fuerza está diseñado para uso con ductilómetros de control manual como H-1068X y H-1068B. Proporciona (3) Transductores de determinación de fuerza, un Registrador de datos HM-5320 y (1) Dispositivo de calibración de transductor de fuerza. Este kit le permitirá hacer determinaciones de fuerza y el registrador de datos le permitirá monitorear la prueba y sus resultados. El registrador de datos Elite Series ofrece cuatro convertidores analógicos a digitales individuales de 24 bits con una fuente de excitación de instrumentación de 10 VDC. El registrador analógico es ideal para usar con instrumentos, como transductores de presión, células de carga y transductores de tensión. Proporciona almacenamiento de datos para 1000 lecturas por canal.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO