

KIT DE ESFUERZO DE PLANTA



Un kit compacto que comprende un estuche resistente, un medidor de rendimiento adaptado a la luz (YII), un medidor Fv / Fm adaptado a la oscuridad, 10 clips de adaptación oscuros, 2 x baterías recargables, 2 x cables USB, cargador de batería USB y manuales.

SKU: N / A | **Categorías:** [Plantas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dos fluorómetros de calidad investigadora

El medidor Y (II) mide la absorción de la hoja y corrige automáticamente las lecturas Y (II) y ETR

El medidor Y (II) puede usar el flash multifásico (Loriaux 2006) para determinar con precisión F_m 'con luz alta.

El medidor F_v / F_m optimiza la ganancia del detector y la intensidad de la modulación para obtener mejores resultados.

Clips de adaptación oscuros, ligeros, blancos, estabilizados a los rayos UV.

Almacenamiento para cientos de miles de conjuntos de datos.

- [Descargar el PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO