

KIT DE MEDIDOR DE FLUJO DE MARCADOR -H-1344



SKU: H-1344 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [ASTM D6927](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para medir el flujo durante las pruebas de Marshall. Consiste en un indicador de cuadrante especial con un conjunto de freno de posición máxima y un manguito de guía, que se adapta a cualquiera de las varillas guía de un cabezal de ruptura Marshall H-1342 o H-1362. H-1344 tiene un rango de 1.00 "con divisiones de 0.01".

El kit de medidor de flujo de marcador admite las siguientes normas: [ASTM D6927](#)

- [Normas](#)

[ASTM D6927](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO