

KIT DE MEDIDOR DE HUMEDAD DE HUMEDAD RELATIVA CON SENSOR BLUEPEG - HC-3000



SKU: HC-3000 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Humedad](#), [losas curadas](#) | **Etiquetas:** [ASTM F2170-02](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de humedad de concreto HC-3000 para contratistas, instaladores de revestimientos de pisos y especialistas en restauración para usar como termo-higrómetro o para pruebas de humedad en profundidad de concreto siguiendo la prueba de sonda in situ ASTM F2170-11 RH. El medidor de humedad indica humedad relativa, temperatura, GPP y DPT.

Si está buscando un Higrómetro preciso, el medidor de humedad de concreto HC-3000 con sonda RH BluePeg debe ser su elección. La sonda RH BluePeg utiliza un sensor de alta precisión con un tiempo de aclimatación corto. La sonda RH BluePeg se puede conectar con un pequeño adaptador directamente al medidor. Para un alcance extendido, se puede agregar un cable de hasta 50 pies de largo. Todos los cables tienen conectores estéreo de 35 mm fáciles de conectar y a prueba de fallas.

El sensor de humedad RH BluePeg Probe, sleeves, cable y RH ha sido diseñado para un procedimiento de medición simple y a prueba de fallas. La sonda RH BluePeg cae fácilmente en la manga. La tapa se ajusta perfectamente y es lo más plana posible. El conector estéreo de 3.5 mm se puede conectar fácilmente. No es necesario ajustar la alineación del cable. Enchúfelo y léelo, eso es lo que les gusta a nuestros clientes.

Propiedades del modo de escaneo:

Resolución: 0.1% para todo el rango de medición

Profundidad de medición: 1/4 o 3/4 "de profundidad (7 mm y 20 mm)

Escala de referencia: 0-99 para materiales de construcción no madera, 0-99 para hormigón, 0.4-2.0 para yeso

Propiedades del modo RH:

Rango RH: 0-99%, Temp: 0 a 200 grados F o -15 a 95 grados C.

El kit de medidor de humedad de humedad relativa con sensor BluePeg admite las siguientes normas: ASTM F2170-02

Accesorios:

<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.1	Sensores RH BluePeg, paquete de 5
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.7	Sensores RH BluePeg, paquete de 10
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.4	Mangas RH BluePeg, 20 juegos
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.5	Mangas RH BluePeg, 100 juegos
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.10	Mangas, 10 pk., 3.0 "
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.2	Cable RH para HC-3000 y HC-3001
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.2C	Cable RH para hormigón in situ
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.11	Adaptador RH para medidor HC-3000 y HC-3001
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.6	Sensores Blue-Peg, 1-pqt
<input checked="" type="checkbox"/>	HC-3000.8	Cepillo para usar con sensores Blue Peg



HC-3000.9

Sal de calibración para sensores Blue Peg

[/tab]

[/tabgroup]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO