

## KIT DE PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO ECONÓMICO DE LUJO (DCP) K-100DE



- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100DE mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de entre 0-100. Este kit es ideal para el ingeniero que ocasionalmente necesita valores CBR en el campo.
- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100DE mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de entre 10 y 100. Este kit es ideal para el ingeniero que ocasionalmente necesita valores CBR en el campo. El martillo de acero estructural de masa simple es estándar con este kit. También se incluye una punta endurecida (producto n. ° K700), manual y CD (producto n. ° K012) y aceite 3 en 1. El manual del usuario proporciona tablas de búsqueda para CBR y psf para correlacionar con el número de golpes entre los anillos de 2 " marcados en la varilla de transmisión. Tenga en cuenta: Los kits económicos de lujo K-100 vienen con un estuche de transporte Pelican (producto n. ° P-1720), una escala vertical de 40 " (producto n. ° K500), accesorio superior de escala vertical (producto n. ° K530), pie para escala vertical ( Producto n. ° K510), conos desechables: paquete de 25 (producto n. ° K900) y un adaptador de cono (producto n. ° K800)

**SKU:** K-100DE | **Categorías:** [K-100 DCP Kits](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO