

KIT DE PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO INTERNACIONAL (DCP) K-100INT



- El kit de penetrómetro de cono dinámico internacional K-100 mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. A un precio asequible, este kit está destinado a ingenieros y empresas de geotecnología locales.
- El kit de penetrómetro de cono dinámico internacional K-100 mide la resistencia al corte del suelo con un CBR entre 0.5-100. A un precio asequible, este kit está destinado a ingenieros y empresas de geotecnología locales. Con él, el usuario puede producir perfiles de valor CBR en el campo. Viene con una varilla de transmisión de 30 " (profundidad de penetración real 28 1/4 "), 25 conos desechables y un adaptador de cono para una extracción rápida y fácil del instrumento del suelo duro. Se incluyen el martillo de doble masa de acero inoxidable y el maletín de transporte Pelican a prueba de aplastamientos con ruedas de transporte. Se encuentran disponibles conos desechables, adaptadores de cono y puntas endurecidas adicionales.
- Peso: 54 lbs
- Dimensión: 45 x 17 x 7 pulgadas

SKU: K-100INT | **Categorías:** [K-100 DCP Kits](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO