

KIT DE PENETRÓMETRO DE CONO DINÁMICO MILITAR DE LUJO (DCP) K-100DM



- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100DM mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de entre 0 y 100. Este kit es ideal para el ingeniero que ocasionalmente necesita valores CBR en el campo.
- El kit de penetrómetro de cono dinámico (DCP) K-100DM mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de entre 10 y 100. Este kit es ideal para el ingeniero que ocasionalmente necesita valores CBR en el campo. El martillo de acero estructural de masa simple es estándar con este kit. También se incluye una punta endurecida (producto n. ° K700), manual y CD (producto n. ° K012) y aceite 3 en 1. El manual del usuario proporciona tablas de búsqueda para CBR y psf para correlacionar con el número de golpes entre los anillos de 2 " marcados en la varilla de transmisión. Tenga en cuenta: Los kits militares de lujo K-100 también vienen con un estuche de transporte Pelican (producto n. ° P-1720), una escala vertical de 40 " (producto n. ° K500), accesorio superior de escala vertical (producto n. ° K530), pie para escala vertical (Producto n. ° K510), conos desechables: 4 paquetes de 25 (producto n. ° K900), 5 paquetes de puntas endurecidas (producto n. ° K705) y dos adaptadores de cono (producto n. ° K800)
- Peso: 66lbs
- Dimensión: 45 x 17 x 7 pulgadas

SKU: K-100DM | **Categorías:** [K-100 DCP Kits](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO