

KIT DE TERMÓMETRO, DIGITAL CON CUATRO SONIDAS DE PERLAS Y DOS SONIDAS DE PERFORACIÓN -H-3564



SKU: H-3564 | **Categorías:** [Digital](#), [de mano](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Exactitud de laboratorio y respuesta rápida en un robusto termómetro de contacto de doble entrada. Rango de funcionamiento: -58 a 2000 ° F (-50 a 1093 ° C). El kit incluye el termómetro Fluke 52II, (4) sondas de cuentas de uso general y (2) SureGrip sondas perforadoras y una caja. Puede usar sondas K, J, T y E.

Accesorios

Modelo	H-3558D	H-3564
Tipo	Entrada doble, digital kit de termómetro	Entrada doble, digital kit de termómetro
Características	(1) Sonda K estándar, operación con botón pulsador, ° F / ° C seleccionable, mín. / Máx. visualización de temperatura, mantener la función	(2) sondas de perforación SureGrip, (4) sondas de cuentas y caso
Sonda	Tipo-K	Tipo-K, J, T, E
Rango	-58 a 2000°F -50 a 1093°C	-58 a 2000°F -50 a 1093°C
Resolución	1°F/C	0.1 °C/°F/K <1000 y 1 °C/°F/K >1000
Exactitud (Tipo K)	±0.3% +2°F (1°C) desde 32 a 2000°F (1093°C) ±4°F (2°C) desde -58 a 32°F (-50 a 0°C)	sobre -100°C: J, K, T, E-tipo: 0.05% debajo -100°C: ± 0.3°C
Longitud del tallo	Variante	Variante
Poder	(3) pilas AA o adaptador de CA opcional	(3) AA baterías
Certificado rastreable pedir:	H-3558D-C	pedir: H-3564C

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO