

KIT EZ DE INSPECCIÓN DE CONCRETO



Un kit compacto para probar la humedad en el concreto según ASTM F2659 y ASTM F2170 con el medidor de humedad Tramex CMEX II y las sondas de humedad relativa Tramex Hygro-i2 ® . El Kit EZ de inspección de concreto viene en una funda protectora Tramex Viaje-fácil.

SKU: CZK5.1 | **Categorías:** [Detección de Humedad](#), [Herramientas de Inspección de Suelos](#), [Kits](#), [Kits de inspección de concreto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Prueba instantánea de contenido de humedad del concreto de 0 - 6.9% con CMEX II a ASTM F2659.
- La sonda Hygro-i[®] RH más rápida y confiable para realizar pruebas según ASTM F2170.
- Realiza múltiples pruebas simultáneamente.
- Las sondas de humedad relativa Hygro-i2[®] re-utilizables demuestran ser el costo más bajo según ASTM F2170.
- Prueba las condiciones ambientales del sitio de temperatura, HR, punto de rocío y relación de mezcla.
- Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura en iluminación de bajo nivel.

Contenido del kit

- CMEX II - medidor de hormigón.
- 3 sondas de humedad relativa Hygro-i2[®]
- 12 x revestimientos de agujeros.

Especificaciones:

- Tamaño: 13.8 "x 9.1" x 3.5 "(350 mm x 230 mm x 90 mm)
- Peso: 3.4 lb (1.55 kg)
- Potencia: 2 x 9 voltios PP3
- Baterías incluidas

Rango de medición:

- Profundidad de penetración en el hormigón: (NDT *) aprox. ¾ "(20 mm)
- Contenido de humedad para concreto: (NDT *) 0 a 6.9%
- Comparativo para pavimento de yeso: (NDT *) 0 a 10
- Escala de referencia: (NDT *) 0 a 100 Humedad relativa con sonda Hygro-i2[®]: 0 a 99%
- Precisión de humedad: 0% a 99% HR +/- 2% @ 25 ° C / 77 ° F * NDT - Prueba no destructiva

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO