

## KIT EZ - PROFESIONAL DE MADERA



Un kit para la medición instantánea y precisa del contenido de humedad en una amplia gama de especies de madera, lecturas relativas de paneles de yeso y lecturas comparativas WME (equivalente de humedad de la madera) en subproductos de madera y otros materiales de construcción

**SKU:** PTMZK5.1 | **Categorías:** [Detección de Humedad](#), [Herramientas de Inspección de Maderas](#), [Kits](#), [Kits de madera](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un kit para la medición instantánea y precisa del contenido de humedad en una amplia gama de especies de madera, lecturas relativas de paneles de yeso y lecturas comparativas WME (equivalente de humedad de la madera) en subproductos de madera y otros materiales de construcción. Con el Tramex Profesional PTM2.0 con sus pasadores incorporados y una sonda de pasador de alta resistencia de mano, el kit de madera profesional viene en un estuche protector Tramex Viaje-fácil.

### Características

- Calibración incorporada para más de 500 especies de madera o selección de calibración estándar.
- Amplio rango de contenido de humedad: 6 - 46% y lectura digital con precisión de 0.1%.
- Corrección de temperatura ajustable. Facilidad de lectura "Hold" para congelar la lectura.
- Guarde hasta 100 lecturas para estadísticas de desviación máxima, mínima, promedio y estándar.
- Pantalla LCD a color con ajuste de brillo para operación con poca luz
- Construcción de aluminio resistente pero liviano.
- Controles de calibración incorporados para precisión confirmada.
- Batería cargada. (suministrado)
- Pines y zócalo integrados para usar con una selección de sondas de pin externas. (Opcional)

### Contenido del kit:

- PTM2.0 - Medidor de humedad de clavija profesional.
- Sonda de madera tipo pin de servicio pesado.

### Rango de medición - PTM:

- Contenido de humedad 6 a 46% MC
- Escala de referencia WME (Ref) para materiales de construcción: 0 a 100
- Escala de referencia de paneles de yeso: 0 a 8.5

### Especificaciones del kit:

- Tamaño: 13.8 "x 9.1" x 3.5 "(350 mm x 230 mm x 90 mm)
- Peso: 2.56lbs (1.16kg)
- Potencia: 4 x AAA
- Baterías incluidas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO