

KNF BOMBAS DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS



Características:

Las bombas de medición de diafragma SIMDOS, químicamente resistentes y controladas por microprocesador, miden los volúmenes más pequeños de manera continua y uniforme. Gracias a una tecnología de accionamiento especial, estas bombas cuentan con un rango de medición notablemente amplio. Un mando hace que sea fácil variar la función de bombeo.

- Operación intuitiva
- Adaptable a las características de fluidos
- Control análogo y de impulso
- Control analógico: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA de 0 a 100%
- Iniciar / detener a través del control lógico (TTL)
- Restablecer / cebar a través del control lógico (TTL)
- Señal de salida (es decir, el final del ciclo)
- Función de pausa sin pérdida de datos
- Versiones químicamente resistentes
- Autocebado
- Funcionamiento en seco
- Bajo mantenimiento
- Pequeña huella de pie
- Se suministra con software y cable de PC

| Modelo | Descripción |
|-------------------|--|
| KNF 159995/160157 | Bomba de dosificación de diafragma KNF SIMDOS®10 FEM 1.10 KT.18RC, cabezal de la bomba: PP adecuado para soluciones acuosas y bases |
| KNF 159997/160157 | Bomba de dosificación de diafragma KNF SIMDOS® 10 FEM 1.10 TT.18RC, cabezal de la bomba: PVDF adecuado para concentraciones de ácido medio |
| KNF 159998/160157 | Bomba de dosificación de diafragma KNF SIMDOS® 10 FEM 1.10 FT.18RC, cabezal de la bomba: PTFE adecuado para altas concentraciones de ácido y disolventes |

Especificaciones:

| | |
|------------------------------|---|
| Tasa de flujo: | 1-100 ml/min |
| Cabeza de presión: | 60 mWg (6 bar) |
| Cabeza de succión: | 3 mWg |
| Medición de tiempo: | 1s - 99h 59 min (manual) |
| Red eléctrica: | 100-240 V 50/60 Hz |
| Temp. del líquido permitida: | +5...+80°C |
| Temp. ambiente permitida: | +5...+40°C |
| Max. viscosidad permitida: | up to 150 cSt (rendimiento reducido hasta to 500 cSt) |
| Exactitud: | ± 2% |
| Repetibilidad: | ± 1% |
| Protección del motor: | IP 65 (a prueba de salpicaduras) |
| Peso: | 0,9 kgs |
| Dimensiones LxWxH: | 134x93x145 mm |

SKU: N / A | **Categorías:** [Bomba Dosificadora](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|-------------------|------------------|--------------|
|  | KNF 159998/160157 | Any SKU / Modelo | |
|  | KNF 159997/160157 | Any SKU / Modelo | |
|  | KNF 159995/160157 | Any SKU / Modelo | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO