

## KP 110-RF PRESIÓN DIFERENCIAL



Este registrador de datos de presión inalámbrico KP 110-RF viene con o sin una pantalla de 2 líneas. Tiene 12,000 puntos de medición y mide la presión de -1000.00 a 1000.00 Pa .

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 12,000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Pantalla LCD de 1 línea
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro
- Tecnología inalámbrica



**SKU:** BELLKP 110-RF | **Categorías:** [Datalogger](#), [Presión diferencial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO