

## KP 111-RF PRESIÓN DIFERENCIAL



Este registrador de datos de presión inalámbrico KP 111- RF viene con o sin una pantalla de 1 línea. Tiene 12,000 puntos de medición y un rango de presión de -10000 Pa a 10000 Pa.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 12,000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Pantalla LCD de 1 línea
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro
- Tecnología inalámbrica



**SKU:** BELLKP 111-RF | **Categorías:** [Datalogger](#), [Presión diferencial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO