

## KP 320 PRESIÓN DIFERENCIAL



El registrador de datos de presión diferencial Bluetooth® KP 320 altamente preciso es el registrador de datos de alto rendimiento ideal para aplicaciones críticas de presurización de habitaciones.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Comunicación Bluetooth® para teléfonos inteligentes y tabletas (Android e iOS)
- Gran capacidad de almacenamiento de 2 millones de puntos
- Se suministra con un soporte de pared y bloqueo antirrobo
- Descarga rápida de datos, 18,000 puntos / segundo
- Gran pantalla LCD de 2 líneas
- Software básico descargable gratuito



**SKU:** BELLKP 320 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Presión diferencial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO