

KTU 210-RF CORRIENTE / VOLTAJE / IMPULSO / LUZ



Este registrador de datos inalámbrico KTU 210-RF se utiliza para medir corriente, voltaje, impulso y luz con o sin pantalla de 2 líneas. Tiene 20,000 puntos de medición.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 20, 000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Pantalla LCD de 2 líneas
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro
- Tecnología inalámbrica



SKU: BELLKTU 210-RF | **Categorías:** [Corriente](#), [Datalogger](#), [Impulsión](#), [Ligero](#), [Voltaje](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO