

LAVADOR TRÓMEL



Gracias al sistema de tamizado y lavado de nuestra instalación móvil de lavado utilizada en la zona de lavado de la mina, se lava fácilmente la tierra sucia de la mina o del barro y se separa con los tamices de una o dos capas del extremo. Debido a que se instala en el remolque, se puede transportar fácilmente con la ayuda de un tractor y puede trabajar donde se desee. Tiene muchas áreas de aplicación, especialmente en los minerales de oro, magnesita y hierro.

SKU: B-01-53-0400-0200 | **Categorías:** [Proceso mineral](#), [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grupos de máquinas en él;

Bunker vibratorio (6 m³)

Bunker de 4m³

Bomba (para el sistema de agua)

Tambor de lavado 2000x6000mm

Tambor de lavado en la parte delantera Criba Tromel 2000x2000mm

Potencia total aproximada: 32-35 kW

Nota: Se puede añadir un generador al circuito de la instalación eléctrica si se solicita.

Modelo

Bell-LavTro

Código SKU

B-01-53-0400-0200

Tolva vibratoria

(6 m³)

Búnker de

4m³

Bomba

(para sistema de agua)

Tambor de lavado

2000x6000mm

Tambor de lavado delante mampara Trómel

2000x2000mm

Potencia Total Aproximada

32-35 kW

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO