


LB 480 | MEDIDOR DE INTERFASE/ MULTIFASE SIN-CONTACTO



LB-480

Berthold
SENSseries

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detectores de alta sensibilidad para medición sin-contacto de procesos. Medidor radiométrico de nivel de puntos, nivel continuo, densidad y concentración.

El detector SENSseries es un dispositivo de campo compacto. Ofrece características innovadoras: menú de inicio rápido, compensación de densidad de gas, alarma, detección de interferencias de radiación.

SILready acorde a IEC 61508 y FMEDA con SFF 96%

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO