

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO -MODELO AJUSTABLE EN POTENCIA, CON TEMPORIZADOR Y CALENTADOR 6PCS BELL-LIMULTMODAJU-15L



1. Material del revestimiento de acero inoxidable SUS304, estampado en molde sin soldadura;
2. El espesor del revestimiento de 1,1 mm(bienvenido con una medición de calibre) tipo más grueso, mayor vida útil;
3. Calefacción sistema automático de temperatura constante, 20-80. C se puede ajustar libremente.
4. Horas de trabajo de control digital, 1-30 minutos se pueden ajustar libremente.
5. Enchufe de alimentación de interruptor de doble seguro, seguro y seguro.
6. La línea de alimentación eléctrica estándar utilizando grado industrial, línea de alimentación audaz, resistencia al calor, resistencia al ablandamiento.
7. Potencia 144-360W ajustable, lavado ligero o lavado pesado puede ser controlado de acuerdo a las características de los productos.

**SKU:** B-01-29-0110-0102 | **Categorías:** [Limpiador ultrasónico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Material del revestimiento de acero inoxidable SUS304, estampado en molde sin soldadura;
2. El espesor del revestimiento de 1,1 mm(bienvenido con una medición de calibre) tipo más grueso, mayor vida útil;
3. Calefacción sistema automático de temperatura constante, 20-80。 C se puede ajustar libremente.
4. Horas de trabajo de control digital, 1-30 minutos se pueden ajustar libremente.
5. Enchufe de alimentación de interruptor de doble seguro, seguro y seguro.
6. La línea de alimentación eléctrica estándar utilizando grado industrial, línea de alimentación audaz, resistencia al calor, resistencia al ablandamiento.
7. Potencia 144-360W ajustable, lavado ligero o lavado pesado puede ser controlado de acuerdo a las características de los productos.

### Especificaciones:

Modelo	Bell-LimUltModAju-10L	Bell-LimUltModAju-15L	Bell-LimUltModAju-22L	Bell-LimUltModAju-30L
Código SKU	B-01-29-0110-0101	B-01-29-0110-0102	B-01-29-0110-0103	B-01-29-0110-0104
Frecuencia	40KHz			
Transductor (PCS)	4PCS	6PCS	8PCS	10PCS
Capacidad	10L	15L	22L	30L
Tamaño del tanque	300*240*150	330*300*150	500*300*150	500*300*150
Tamaño de la unidad	325*256*280	330*325*285	530*325*285	530*325*325
Potencia de calentamiento	200W	300W	400W	500W
Energía ultrasónica (W)	96~240	144~360	192~480	240~600

<b>Modelo</b>	<b>Bell-LimUltModAju-10L</b>	<b>Bell-LimUltModAju-15L</b>	<b>Bell-LimUltModAju-22L</b>	<b>Bell-LimUltModAju-30L</b>
Temporizador			0-30min	
Calentador			20°C~80°C	
N.W/G.W(KG)	8.4/7.3	10.3/9.1	14/12.6	16/14.4

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO