

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO MODELO DIGITAL, CON TEMPORIZADOR Y CALENTADOR 450W BELL-LIMPULTDIG-15L



- Usa agua corriente del grifo, alcohol o disolvente como limpieza;
- Alto transducto de potencia efecto de limpieza de manera significativa; observación macroscópica utilizable;
- Después de limpiar los objetos, ilumina
- Digital LCD de control de tiempo de arranque;
- La carcasa de acero inoxidable, la vejiga y la cubierta, más exclusivo;
- Impermeable propiedades se mejora en gran medida, con mayor seguridad los productos duran;
- Con sistema de temperatura constante con calefacción;
- La cesta de limpieza ultrasónica de acero inoxidable (opcional).

**SKU:** B-01-29-0109-0106 | **Categorías:** [Limpiador ultrasónico](#), [sin Categoría](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-LimpUltDig-2L	Bell-LimpUltDig-3.2L	Bell-LimpUltDig-4.5L	Bell-LimpUltDig-6.5L	Bell-LimpUltDig-20L	Bell-LimpUltDig-15L	Bell-LimpUltDig-32L	Bell-LimpUltDig-20M
Código SKU	B-01-29-0109-0101	B-01-29-0109-0102	B-01-29-0109-0103	B-01-29-0109-0104	B-01-29-0109-0105	B-01-29-0109-0106	B-01-29-0109-0107	B-01-29-0109-0108
Frecuencia					40KHz			
Transductor (PCS)	1	2	3	3	4	6	8	10
Capacidad	2L	3.2L	4.5L	6.5L	10L	15L	22L	30L
Tamaño del tanque (L*W*H MM)	150*135*100	240*135*100	300*150*100	300*150*150	300*240*150	300*300*150	500*300*150	500*300*200
Tamaño de la unidad (L*W*H MM)	175*160*210	265*165*220	325*180*220	325*180*280	325*265*280	360*325*285	530*325*285	530*325*325
Potencia de calentamiento	150W	150W	200W	200W	450W	450W	600W	600W
Energía ultrasónica (W)	80	120	180	180	240	360	480	600
Temporizador					0-30min			
Calentador					RT-80°C			
N.W/G.W(KG)	2.4/2.9	3.6/4.3	4.6/5.5	5.4/6.3	7.3/8.4	9.1/10.3	12.6/14	14.4/16

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO