

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 203



- **Degas**

La familia de Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.

- **Transductor industrial**

Los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.

- **Mayor frecuencia**

La serie Soner cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.

- **Construcción de acero inoxidable**

Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SS304, duraderos y fáciles de limpiar.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Certificación :

- Certificación CE

### Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza de cubetas y probetas
- Limpieza de lentes ópticas e instrumentos científicos.
- Limpieza para varias partes y PCB

### Especificación:

- Frecuencia : 53KHz
- Calefacción : No
- Degas : Sí
- Temporizador: 1 ~ 99 min
- Tamaño del tanque (LxWxD): 24 x 14 x 10 cm
- Tamaño total (LxWxD): 27 x 16 x 24 cm
- Capacidad del tanque: 3L
- Vivienda : SS304
- Drenaje: No
- Cubierta de acero inoxidable: sí
- Potencia ultrasónica: 100W
- Potencia de calentamiento: No
- Potencia de desgasificación: 100W
- Peso neto: 4 Kg
- Peso bruto: 4.6 Kg

### Información de pedido

- **188203-11(22)** Limpiador ultrasónico Soner 203, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO