

## LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 203H



- La familia Degas Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.
- Transductor industrial; los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.
- La serie Soner de frecuencia más alta cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Construcción de acero inoxidable  
Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SS304, duraderos y fáciles de limpiar.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Certificación:

- Certificación CE

### Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza para cubetas y tubos de ensayo
- Limpieza para lentes ópticas e instrumentos científicos
- Limpieza para varias partes e

### Especificación:

- Frecuencia : 53KHz
- Calefacción : No
- Degas : Sí
- Temporizador : 1 ~ 99 min
- Tamaño del tanque (LxWxD): 24 x 14 x 10 cm
- Tamaño total (LxWxD) : 27 x 16 x 24 cm
- Capacidad del tanque : 3L
- Carcasa : SS304
- Drenaje : No
- Cubierta de acero inoxidable : Sí
- Potencia ultrasónica : 100W
- Potencia de calentamiento : No
- Potencia de desgasificación : 100W
- Peso neto : 4 Kg
- Peso bruto : 4.6 Kg

### Información de pedido

- 188203-11 (22)  
Limpiador ultrasónico Soner 203, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO