

LIMPIADOR ULTRASÓNICO SONER 206



- La familia Degas Soner es estándar con la función de desgasificación para mantener un potente efecto de cavitación.
- Transductor industrial
Los limpiadores de mesa de Soner adoptan un transductor industrial robusto de alta potencia, duradero y superior.
- La serie Soner de frecuencia más alta cuenta con una frecuencia de 53 KHz para obtener una limpieza más precisa de las piezas contaminadas en grietas pequeñas y difíciles de alcanzar.
- Construcción de acero inoxidable
Tanto el tanque como la carcasa están contruidos con SUS304, duraderos y fáciles de limpiar.

SKU: N / A | **Categorías:** [Limpiador Ultrasonico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Certificación:

- Certificación CE

Aplicaciones:

- Degas solventes
- Limpieza para cubetas y tubos de ensayo
- Limpieza para lentes ópticas e instrumentos científicos
- Limpieza para varias partes e

Especificación:

- Frecuencia : 53KHz
- Calefacción : No
- Degas : Sí
- Temporizador : 1 ~ 99 min
- Tamaño del tanque (LxWxD): 30x15x15 cm
- Tamaño total (LxWxD): 33x18x29 cm
- Capacidad del tanque: 6L
- Carcasa : SS304
- Drenaje : No
- Cubierta de acero inoxidable : Sí
- Potencia ultrasónica : 180W
- Potencia de calentamiento : No
- Potencia de desgasificación : 180W
- Peso neto : 5.0 kg
- Peso bruto : 6.0 kg

Información de pedido

- 188206-11 (22)
Limpiador ultrasónico Soner 206, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
- [Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO